



Gázos forrasztókészülék Independent, ERSA Típus: 130



Rendelési adatok

Rendelés száma	082250 130
GTIN	4003008061550
Árucikk kategória	04C

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus gázos forrasztópáka **komfortos piezo-gyújtással**. Feltöltés a kereskedelemben kapható nagy tisztaságú butángázzal (mint a gázos öngyújtóknál).

Felhasználás:

Karbantartási és javítási munkákhoz, különösen ha nem megoldható az áramellátás, vagy az áramot lekapcsolták.

Tartalom:

1,0; 2,4; 3,2 és 4,8 mm-es véső alakú pákahegyekkel. Lángfúvóka (max. 1400°C-ig), forrólevegő-fúvóka (max. 700°C-ig), izzóhuzalos vágó, terelőlemez zsugortömlők zsugorítására, tisztítószivacs és szivacstartó praktikus műanyag dobozban.

Műszaki leírás

Gázfajta	Bután gáz
Pákahegy szélessége	1 - 4,8 mm
Fűtőteljesítmény fokozatmentesen beállítható	25 - 130 W
Üzemidő egy gázfeltöltéssel	40 - 120 min
Gyújtás fajtája	Piezo gyújtás
Maximális pákahegy hőmérséklet	580 °C
Gázpáka súlya	121 g
Felfűtési idő	kb. 50 s

Termék fajtája

Forrasztópáka

Tartozék

Forrasztócsúcs Gyártó jelölése G132KN

082400 G132KN