

**Garant**
**eco szerszámbefogó, Form B1 radiális, jobbos, rövid, Szár Ø d1: 40 mm**


## Rendelési adatok

Rendelés száma	319001 40
GTIN	4045197523600
Árucikk kategória	31V

## Leírás

### Kivitel:

- **Betédezett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

**GARANT eco – Normál esztergakésekkel, a 273830 – 273891 sz. GARANT eco – rendszerű esztergakésekkel és a 273651 sz. GARANT eco – leszúró alaptartóval való felhasználáshoz.**

### Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

### Szabvány:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Alak: B

h<sub>1</sub>: 25 mm

h<sub>2</sub>: 34 mm

b<sub>1</sub>: 85 mm

b<sub>2</sub>: 42,5 mm

h<sub>5</sub>: 48 mm

h<sub>6</sub>: 42,5 mm

## Műszaki leírás

$b_2$	42,5 mm
$h_2$	34 mm
$l_1$	22 mm
VDI szár színjelölése	VDI 40
$b_1$	85 mm
Szár $\varnothing d_1$	40 mm
$h_6$	42,5 mm
$l_2$	44 mm
$h_1$	25 mm
$h_5$	48 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI számszámefogó

---

## Tartozék

Szerelőkulcs gömbfűvókához Méret 10	319003 10
-------------------------------------	-----------