

Garant**eco szerszámbefogó, Form B3 radiális, jobbos, rövid, Szár Ø d1: 25 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	319051 25
GTIN	4045197528384
Árucikk kategória	31V

Leírás

Kivitel:

- **Betétedzett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

GARANT eco – Normál esztergakésekkel, a 273830 – 273891 sz. GARANT eco – rendszerű esztergakésekkel és a 273651 sz. GARANT eco – leszúró alaptartóval való felhasználáshoz.

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Alak: B

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 55 mm

b₂: 30 mm

h₅: 30 mm

h₆: 25 mm

Műszaki leírás

b ₁	55 mm
----------------	-------

l_2	30 mm
h_5	30 mm
h_6	25 mm
h_1	16 mm
h_2	22 mm
VDI szár színjelölése	VDI 25
b_2	30 mm
l_1	16 mm
Szár $\varnothing d_1$	25 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó