

Garant**eco szerszámbefogó, Form B4 radiális, balos, rövid, Szár Ø d1: 25 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	319061 25
GTIN	4045197528391
Árucikk kategória	31V

Leírás

Kivitel:

- **Betétedzett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

GARANT eco – Normál esztergákésekkel, a 273830 – 273891 sz. GARANT eco – rendszerű esztergákésekkel és a 273651 sz. GARANT eco – leszúró alaptartóval való felhasználáshoz.

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Alak: B

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 55 mm

b₂: 30 mm

h₅: 30 mm

h₆: 25 mm

Műszaki leírás

l ₂	30 mm
----------------	-------

Szár \varnothing d ₁	25 mm
b ₂	30 mm
h ₆	25 mm
VDI szár színjelölése	VDI 25
h ₁	16 mm
h ₂	22 mm
b ₁	55 mm
l ₁	16 mm
h ₅	30 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó