

Garant**eco szerszámbefogó, Form B3 radiális, jobbos, rövid, Szár Ø d1: 40 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	319051 40
GTIN	4045197523662
Árucikk kategória	31V

Leírás

Kivitel:

- **Betétedzett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

GARANT eco – Normál esztergakésekkel, a 273830 – 273891 sz. GARANT eco – rendszerű esztergakésekkel és a 273651 sz. GARANT eco – leszúró alaptartóval való felhasználáshoz.

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Alak: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 85 mm

b₂: 42,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 42,5 mm

Műszaki leírás

l ₁	22 mm
----------------	-------

Szár \varnothing d ₁	40 mm
h ₁	25 mm
b ₂	42,5 mm
h ₆	42,5 mm
h ₅	48 mm
h ₂	34 mm
VDI szár színjelölése	VDI 40
l ₂	44 mm
b ₁	85 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó