

Garant**eco szerszámbe fogó, Form B3 radiális, jobbos, rövid, Szár Ø d1: 50 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	319051 50
GTIN	4045197578761
Árucikk kategória	31V

Leírás

Kivitel:

- **Betétedzett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

GARANT eco – Normál esztergakésekkel, a 273830 – 273891 sz. GARANT eco – rendszerű esztergakésekkel és a 273651 sz. GARANT eco – leszúró alaptartóval való felhasználáshoz.

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Alak: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 100 mm

b₂: 50 mm

h₅: 35 mm

h₆: 60 mm

Műszaki leírás

l ₂	55 mm
----------------	-------

b ₁	100 mm
VDI szár színjelölése	VDI 50
h ₆	60 mm
b ₂	50 mm
h ₂	34 mm
Szár Ø d ₁	50 mm
h ₅	35 mm
l ₁	30 mm
h ₁	25 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó