

Garant**eco szerszámbefogó, Form B5 radiális, jobbos, hosszú, Szár Ø d1: 40 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	319071 40
GTIN	4045197584328
Árucikk kategória	31V

Leírás

Kivitel:

- **Betédezett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

GARANT eco – Normál esztergakésekkel, a 273830 – 273891 sz. GARANT eco – rendszerű esztergakésekkel és a 273651 sz. GARANT eco – leszúró alaptartóval való felhasználáshoz.

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Alak: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 118 mm

b₂: 75,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 32,5 mm

Műszaki leírás

b ₁	118 mm
VDI szár színjelölése	VDI 40
h ₂	34 mm
h ₁	25 mm
l ₂	44 mm
h ₆	32,5 mm
b ₂	75,5 mm
h ₅	48 mm
l ₁	22 mm
Szár Ø d ₁	40 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó