



Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül, M14 – M33, Menetfúró szár Ø: 18mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	335440 18
GTIN	4045197335920
Árucikk kategória	32H

Leírás

Kivitel:

Gyorscsere betétek biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló **nélkül**.

Felhasználás:

Speciálisan kioldható menetfúró befogóhoz.

Figyelem:

A megcsúszó tengelykapcsolós fejeket az acélmegmunkáláshoz ($R_m 600 - 800 \text{ N/mm}^2$) szükséges nyomaték-beállítással szállítjuk. A beállítás módosítása az anya állításával lehetséges.

Műszaki leírás

Menetfúró szár Ø	18 mm
Szár négyszög	14,5 mm
Menetfúró tartomány	M14 – M33
Külső Ø D	68 mm
Szár Ø d	48 mm

Csatlakozó hossz L	55,5 mm
Kinyúlási hossz H	14 mm
Termék fajtája	Gyorscsere betét