

HOLEX**Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül, M6 – M20,
Menetfúró szár Ø: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	335430 10
GTIN	4045197152572
Árucikk kategória	32H

Leírás**Kivitel:**

Gyorscsere betétek biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló **nélkül**.

Felhasználás:

Speciálisan kioldható menetfúró befogóhoz.

Figyelem:

A megcsúszó tengelykapcsolós fejeket az acélmegmunkáláshoz ($R_m 600 - 800 \text{ N/mm}^2$) szükséges nyomaték-beállítással szállítjuk. A beállítás módosítása az anya állításával lehetséges.

Műszaki leírás

Menetfúró szár Ø	10 mm
Szár négyszög	8 mm
Menetfúró tartomány	M6 – M20
Külső Ø D	46 mm
Szár Ø d	31 mm

Csatlakozó hossz L	35 mm
Kinyúlási hossz H	11 mm
Termék fajtája	Gyorscsere betét