

HOLEX**Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval, M6 – M20,
Menetfúró szár Ø: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	335620 8
GTIN	4045197152732
Árucikk kategória	32H

Leírás**Kivitel:**

Gyorscsere betétek **biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval**.

Felhasználás:

Zsákfuratokhoz.

Figyelem:

A megcsúszó tengelykapcsolós fejeket az acélmegmunkáláshoz ($R_m 600 - 800 \text{ N/mm}^2$) szükséges nyomaték-beállítással szállítjuk. A beállítás módosítása az anya állításával lehetséges.

Műszaki leírás

Menetfúró szár Ø	8 mm
Szár négyszög	6,2 mm
Menetfúró tartomány	M6 – M20
Külső Ø D	50 mm
Szár Ø d	31 mm

Csatlakozó hossz L	35 mm
Kinyúlási hossz H	34 mm
Termék fajtája	Gyorscsere betét