

HOLEX**Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül, M14 – M33,
Menetfúró szár Ø: 11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	335440 11
GTIN	4045197335685
Árucikk kategória	32H

Leírás**Kivitel:**

Gyorscsere betétek biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló **nélkül**.

Felhasználás:

Speciálisan kioldható menetfúró befogóhoz.

Figyelem:

A megcsúszó tengelykapcsolós fejeket az acélmegmunkáláshoz (R_m 600 – 800 N/mm²) szükséges nyomaték-beállítással szállítjuk. A beállítás módosítása az anya állításával lehetséges.

Kinyúlási hossz H: 14 mm

Szár négyszög: 9 mm

Műszaki leírás

Menetfúró szár Ø	11 mm
Szár négyszög	9 mm
Menetfúró tartomány	M14 – M33
Külső Ø D	68 mm

Szár Ø d	48 mm
Csatlakozó hossz L	55,5 mm
Kinyúlási hossz H	14 mm
Termék fajtája	Menetfúró befogó tartozékok