

**Garant****eco szerszámbefogó, Form C2 axiális, balos, Szár Ø d1: 20 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319111 20
GTIN	4045197523730
Árucikk kategória	31V

**Leírás****Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

**GARANT eco – Normál esztergakésekkel, a 273830 – 273891 sz. GARANT eco – rendszerű esztergakésekkel és a 273651 sz. GARANT eco – leszúró alaptartóval való felhasználáshoz.**

**Felhasználás:**

Homlok-beszúráshoz.

**Szabvány:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Alak: C

h<sub>1</sub>: 16 mm

h<sub>2</sub>: 22 mm

b<sub>1</sub>: 52 mm

b<sub>2</sub>: 27 mm

Szárszélesség b<sub>3</sub>: 13 mm

h<sub>5</sub>: 25 mm

**Műszaki leírás**

h <sub>2</sub>	22 mm
----------------	-------

$h_1$	16 mm
$h_5$	25 mm
$l_1$	55 mm
$b_1$	52 mm
Szár $\varnothing d_1$	20 mm
$b_2$	27 mm
$h_6$	30 mm
VDI szár színjelölése	VDI 20
Szárszélesség $b_3$	13 mm
Alak	C
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó