

Garant
eco szerszámbefogó, Form C3 axiális, jobbos, Szár Ø d1: 20 mm


Rendelési adatok

Rendelés száma	319161 20
GTIN	4045197523761
Árucikk kategória	31V

Leírás

Kivitel:

- **Betédezett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

GARANT eco – Normál esztergakésekkel, a 273830 – 273891 sz. GARANT eco – rendszerű esztergakésekkel és a 273651 sz. GARANT eco – leszúró alaptartóval való felhasználáshoz.

Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Alak: C

h_1 : 16 mm

h_2 : 22 mm

b_1 : 52 mm

b_2 : 27 mm

Szárszélesség b_3 : 13 mm

h_5 : 25 mm

Műszaki leírás

b_2	27 mm
-------	-------

l_1	55 mm
Szár $\varnothing d_1$	20 mm
h_2	22 mm
h_6	30 mm
h_5	25 mm
Szárszélesség b_3	13 mm
b_1	52 mm
h_1	16 mm
VDI szár színjelölése	VDI 20
Alak	C
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó