

**Váltólapkás fúró befogó Form E1, VDI 20, Furat d2 (H6): 16 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319150 16
GTIN	4045197191076
Árucikk kategória	32V

Leírás**Felhasználás:**

Váltólapkás fúróval történő fúráshoz hűtőfolyadék hozzávezetéssel.

Szabvány:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Alak: E

VDI szár színjelölése: VDI 20

Külső Ø d₃: 36 mm

l₁ -0,2: 67 mm

l₂: 54 mm

Műszaki leírás

Furat d ₂ (H6)	16 mm
l ₁ -0,2	67 mm
l ₂	54 mm
Külső Ø d ₃	36 mm
Alak	E
VDI méret	VDI 20
d ₆	50 mm
VDI szár színjelölése	VDI 20

Termék fajtája

VDI szerszámbefogó