

Garant**eco szerszámbefogó, Form C4 axiális, balos, Szár Ø d1: 25 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	319171 25
GTIN	4045197528636
Árucikk kategória	31V

Leírás

Kivitel:

- **Betétedzett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

GARANT eco – Normál esztergakésekkel, a 273830 – 273891 sz. GARANT eco – rendszerű esztergakésekkel és a 273651 sz. GARANT eco – leszúró alaptartóval való felhasználáshoz.

Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Alak: C

h_1 : 16 mm

h_2 : 22 mm

b_1 : 58 mm

b_2 : 33 mm

Szárszélesség b_3 : 19 mm

h_5 : 25 mm

Műszaki leírás

VDI szár színjelölése	VDI 25
-----------------------	--------

Szárszélesség b_3	19 mm
h_2	22 mm
h_6	30 mm
Szár $\varnothing d_1$	25 mm
b_2	33 mm
b_1	58 mm
l_1	55 mm
h_5	25 mm
h_1	16 mm
Alak	C
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó