



Váltólapkás fúró befogó Form E1, VDI 20, Furat d2 (H6): 20 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	319150 20
GTIN	4045197191083
Árucikk kategória	32V

Leírás

Felhasználás:

Váltólapkás fúróval történő fúráshoz hűtőfolyadék hozzávetéssel.

Szabvány:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Alak: E

VDI szár színjelölése: VDI 20

Külső Ø d₃: 40 mm

l₁ -0,2: 67 mm

l₂: 54 mm

Műszaki leírás

Külső Ø d ₃	40 mm
Furat d ₂ (H6)	20 mm
l ₁ -0,2	67 mm
l ₂	54 mm
Alak	E
VDI méret	VDI 20
d ₆	50 mm
VDI szár színjelölése	VDI 20

Termék fajtája

VDI szerszámbefogó