

HOLEX**Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval, M14 – M33,
Menetfúró szár Ø: 14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	335640 14
GTIN	4045197336026
Árucikk kategória	32H

Leírás**Kivitel:**

Gyorscsere betétek **biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval.**

Felhasználás:

Zsákfuratokhoz.

Figyelem:

A megcsúszó tengelykapcsolós fejeket az acélmegmunkáláshoz (R_m 600 – 800 N/mm²) szükséges nyomaték-beállítással szállítjuk. A beállítás módosítása az anya állításával lehetséges.

Műszaki leírás

Menetfúró szár Ø	14 mm
Szár négyszög	11 mm
Menetfúró tartomány	M14 – M33
Külső Ø D	72 mm
Szár Ø d	48 mm

Csatlakozó hossz L	55,5 mm
Kinyúlási hossz H	45 mm
Termék fajtája	Gyorscsere betét