

**Garant****Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval, M3 – M12,  
Menetfúró szár Ø: 7mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 335645 7      |
| GTIN              | 4045197554031 |
| Árucikk kategória | 31M           |

**Leírás****Kivitel:**

Gyorscsere betétek biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló **nélkül**.

**Felhasználás:**

338140 – 338142 sz. Garant közdarabhoz.

**Figyelem:**

A megcsúszó tengelykapcsolós fejeket az acélmegmunkáláshoz ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>) szükséges nyomaték-beállítással szállítjuk. A beállítás módosítása az anya állításával lehetséges.

**Műszaki leírás**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Menetfúró szár Ø    | 7 mm         |
| Szár négyszög       | 5,5 mm       |
| Menetfúró tartomány | M3 – M12     |
| Külső Ø D           | 32 mm        |
| Szár Ø d            | 19 mm        |
| Csatlakozó hossz L  | 21,5 mm      |
| Kinyúlási hossz H   | 70 mm        |
| Ø e                 | 23 mm        |
| Termék fajtája      | Extensionrod |

