



MicroClamp, HSK-E 32 A = 46, Típus: 0,2-3



Rendelési adatok

Rendelés száma	308388 0,2-3
GTIN	4045197556868
Árucikk kategória	31H

Leírás

Kivitel:

- **Jobb és bal forgásirányhoz.**
- **Körfutás < 0,01 mm.**
- **Átvihető nyomaték 7 Nm.**
- **Engedélyezett fordulatszám: 60000 ford./perc.**
- **Kezelés oldalról.**
- **Engedélyezett meghúzási nyomaték 2 Nm.**

Tartalom:

Inkluzív keresztmarkolatos szorítókulcs.

Különleges tartozék:

Hűtőfolyadék cső 309880 sz.

Befogó szabvány: DIN 69893

Befogó szabvány: ISO 12164-1

Alak: E

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min⁻¹-nél

Forgácsolási stratégia: HSC

Befogási tartomány Ø D₁: 0,2 - 3,4 mm

Külső Ø D: 19 mm

Ø D₂: 12 mm

Tartalék eszterga-tokmánykulcs: 627425_2

Műszaki leírás

Befogási tartomány Ø D ₁	0,2 - 3,4 mm
-------------------------------------	--------------

Ø D ₂	12 mm
Tartalék eszterga-tokmánykulcs	627425_2
Külső Ø D	19 mm
Befogó	HSK-E 32 A = 46
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	E
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Forgácsolási stratégia	HSC

Tartozék

Hatszögmű kulcs keresztmarkolattal Hatszög 2 mm	627425 2
---	----------