

**Szerszámbefogó, C alakú axiális, balos, Szár Ø d1: 40mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 319170 40     |
| GTIN              | 4045197373830 |
| Árucikk kategória | 32V           |

**Leírás****Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

**Felhasználás:**

Homlok-beszúráshoz.

**Szabvány:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, 2. lap.

**Műszaki leírás**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| b <sub>1</sub>               | 85 mm   |
| Szárszélesség b <sub>3</sub> | 25,5 mm |
| h <sub>6</sub>               | 48 mm   |
| b <sub>2</sub>               | 42,5 mm |
| h <sub>1</sub>               | 25 mm   |
| h <sub>5</sub>               | 32,5 mm |
| Szár Ø d <sub>1</sub>        | 40 mm   |

## Adatlap

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| VDI szár színjelölése | VDI 40             |
| $h_2$                 | 34 mm              |
| $l_1$                 | 85 mm              |
| Alak                  | C                  |
| Termék fajtája        | VDI szerszámbefogó |