

**HOLEX****Szerszámbe fogó, Form C3 axiális, jobbos, Szár Ø d1: 50 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319160 50
GTIN	4045197373793
Árucikk kategória	32V

**Leírás****Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

**Felhasználás:**

Homlok-beszúráshoz.

**Szabvány:****ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Alak: C

h<sub>1</sub>: 32 mmh<sub>2</sub>: 41 mmb<sub>1</sub>: 100 mmb<sub>2</sub>: 50 mmSzárszélesség b<sub>3</sub>: 26 mmh<sub>5</sub>: 50 mm**Műszaki leírás**

h <sub>2</sub>	41 mm
VDI szár színjelölése	VDI 50
h <sub>1</sub>	32 mm

$h_6$	60 mm
$h_5$	50 mm
$b_1$	100 mm
$b_2$	50 mm
Szárszélesség $b_3$	26 mm
$l_1$	100 mm
Szár $\varnothing d_1$	50 mm
Alak	C
Termék fajtája	VDI számszámefogó