

Garant**ER szorítópatronos befogó, PSC 63 rövid, ER szorítópatron mérethez: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308515 25
GTIN	4045197471611
Árucikk kategória	31C

Leírás**Kivitel:**

- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499, Form A és B szerinti ER szorítópatronban való befogására.

Tartalom:

Bevonattal ellátott nagy sebességű felfogó anya.

Különleges tartozék:

308881 – 309434 sz. ER szorítópatron, 309680 sz., ill. 613300 sz. ER szorítókulcs, 309885 sz. hűtőfolyadék-cső és 309893 sz. dugókulcs.

Hűtőfolyadék-cső és dugókulcs 309885 és 309893 sz.

belső hűtés: igen

Befogási tartomány: 1 - 16 mm

A-méret kinyúlási hossz: 60 mm

Külső Ø D: 42 mm

Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz.: 25

Műszaki leírás

Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz.	25
--	----

ER szorítópatronhoz	25
Befogási tartomány	1 - 16 mm
A-méret kinyúlási hossz	60 mm
Külső Ø D	42 mm
Befogási Ø D ₁	1-16 mm
Befogó	PSC 63 rövid
Befogó szabvány	ISO 26623-1
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mm	309240
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 5 mm	308962 5
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308959 10
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 3 mm	308962 3
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308959 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308941 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	308960 14
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 15 mm	308962 15
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308941 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308960 9
ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mm tömítéssel	309244
	308962 9

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási
Ø d 9 mm

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308959 9
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 13 mm	308962 13
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308946 12
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308959 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308941 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308960 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308960 8
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309430 7
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308946 7
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	308959 16
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	308962 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308960 4
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308946 5
ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mm tömítéssel és fúvókával	309245
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	308960 15
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308960 10
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308946 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	308941 14
ER szorítópatron készlet, 7 darabos, 4 – 16 mm tömítéssel	309022
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308941 10
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	308959 14
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 25	309680 25
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308959 7
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308959 4
	308962 11

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 11 mm

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308946 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308960 7
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	308962 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309430 8
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	308959 11
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 14 mm	308962 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	308941 16
HiRunER szorítókulcs nyomatékkulcshoz Típus 25	309749 25
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308960 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	308946 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308960 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	308960 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308941 8
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	308959 13
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 16 mm	308962 16
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308946 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308960 2
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309430 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	308946 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	308941 15
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308946 4
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 12 mm	308962 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308941 2

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm	308962 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308941 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308946 9
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	308946 15
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308959 12
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 7 mm	308962 7
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	308962 4
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309430 9
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	308959 15
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	308946 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308960 3
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	308946 13
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308941 3
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308946 8
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308959 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308941 4
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308959 8
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308941 11
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309430 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308941 13
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308960 13

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308960 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308941 7
ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mm	309021