



Váltólapkás fúró befogó Form E1, VDI 50, Furat d₂ (H6): 40 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	319255 40
GTIN	4045197373885
Árucikk kategória	32V

Leírás

Felhasználás:

Váltólapkás fúróval történő fúráshoz hűtőfolyadék hozzávezetéssel.

Szabvány:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Alak: E

VDI szár színjelölése: VDI 50

Külső Ø d₃: 65 mm

l₁ -0,2: 90 mm

l₂: 73 mm

Műszaki leírás

l ₂	73 mm
l ₁ -0,2	90 mm
Külső Ø d ₃	65 mm
Furat d ₂ (H6)	40 mm
Alak	E
VDI méret	VDI 50
d ₆	98 mm
VDI szár színjelölése	VDI 50

Termék fajtája

VDI szerszámbefogó