

**Furatkés tartó Form E1, VDI 20, Furat d₂ (H7): 16 mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 319300 16 |
| GTIN | 4045197191236 |
| Árucikk kategória | 32V |

Leírás**Felhasználás:**

Furatkéssel történő belső megmunkáláshoz.

Szabvány:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Alak: E

VDI szár színjelölése: VDI 20

l₆: 50 mm

l₇: 41 mm

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------|--------|
| l ₆ | 50 mm |
| l ₇ | 41 mm |
| Furat d ₂ (H7) | 16 mm |
| d ₈ | 40 mm |
| Alak | E |
| VDI méret | VDI 20 |
| d ₆ | 50 mm |
| VDI szár színjelölése | VDI 20 |

Termék fajtája

VDI szerszámbefogó