



Váltólapkás fúró befogó Form E1, VDI 40, Furat d₂ (H6): 40 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	319250 40
GTIN	4045197191199
Árucikk kategória	32V

Leírás

Felhasználás:

Váltólapkás fúróval történő fúráshoz hűtőfolyadék hozzávezetéssel.

Szabvány:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Alak: E

VDI szár színjelölése: VDI 40

Külső Ø d₃: 65 mm

l₁ -0,2: 90 mm

l₂: 73 mm

Műszaki leírás

Külső Ø d ₃	65 mm
l ₁ -0,2	90 mm
l ₂	73 mm
Furat d ₂ (H6)	40 mm
Alak	E
VDI méret	VDI 40
d ₆	83 mm
VDI szár színjelölése	VDI 40

Termék fajtája

VDI szerszámbefogó