

SWISS TOOLS

**Furatkés tartó balos, PSC, Szár Ø / lapkaméret – A méret: 40/15-110mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320406 40/15-110
GTIN	2050001715159
Árucikk kategória	36D

**Leírás****Figyelem:**

A hozzávaló 320001 sz. **HP fúvókát** külön rendelje meg! A 320610 – 320626 sz. pótalkatrészeket az alkatrészlistában találja.

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

**Műszaki leírás**

Pótalkatrészek	P05
Lapkaméret	15
Tengelyek csúcstávolsága f	22 mm
A-méret kinyúlási hossz	110 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>1</sub> min	40 mm
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..
Szár Ø	40 mm
Hasznos hossz L <sub>N</sub>	90 mm
Befogó	PSC
Felhasználás módja	balra
Befogó szabvány	ISO 26623-1
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	107,5 fok

Termék fajtája

Furatkés tartó