

**HOLEX****Menetfúró toldó Belső hűtéssel, Típus: 7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338450 7
GTIN	4045197603586
Árucikk kategória	32H

**Leírás****Kivitel:**

- **Hosszú ill. extra hosszú változat.**
- **A hosszabbító elülső vége szorítópatronként van kialakítva. A recézett felfogó anya kézi meghúzásával szorítható meg a szorítópatron a menetfúróval.**
- **A nyomatékátvitel négyszöggel történik.**
- **A hosszabbító hátsó vége megfelel DIN-nek, így a hosszabbító menetfúró-gyorscsere betétekbe vagy menetfúró ER szorítópatronokba fogható be négyszöggel.**

Belső hűtőfolyadék hozzávezetéssel.

**Felhasználás:**

Olyan nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz, mint pl. mélyen elhelyezkedő mélyedések, lépcsők, szerkezetek zavaró élei, rendkívül mélyen lévő belső menetek, vagy menetfúrás öntvényfalak közvetlen közelében.

**Figyelem:**

Alternatív hatszög szorítópatron a menetfúró rögzítéséhez külön ajánlatkérésre kapható.

**Műszaki leírás**

Névleges menet Ø-höz $d_1$ DIN 371	M9
Hosszabbító Ø $D_4$	15 mm
Menet szár Ø-höz $d_2$	9 mm
Hosszabbító $K_2$	7 mm
Hosszabbító $L_2$	60 mm
Befogási hosszhoz $l_1$	31 mm
Négyszöghöz $K_1$	7 mm

Hosszabbító Ø D <sub>3</sub>	9 mm
Névleges menet Ø-höz d <sub>1</sub> DIN 374/376	M12
Hosszabbító L <sub>3</sub>	130 mm
Termék fajtája	Extensionrod