



## Önzáró nagy teljesítményű fúrótokmány Spiro, Típus: 65/10



### Rendelési adatok

Rendelés száma	341010 65/10
GTIN	4019208198071
Árucikk kategória	39R

### Leírás

#### Kivitel:

**Nagy teljesítményű** hárompofás fúrótokmányok precíziós kivitelben. Nagy körfutási pontosság, kulcs nélküli, önzáró, nagy befogóerő. Könnyű kioldás kézzel. Edzett és cserélhető kopó alkatrészek.

#### Felhasználás:

Kézi és állványos fúrógépeken, marógépeken, esztergagépeken felfogó tuskére (342300 – 342850 sz.) vagy közvetlenül a géporsóra való felfogásra.

#### Szabvány:

**DIN 238**

### Műszaki leírás

Befogási tartomány	0,5 - 6,5 mm
Típus	65/10
Fúrótokmány rövidkúp	B 10
Fúrófej hossza nyitva	61,5 mm
Fúrótokmány hossz zárva	68 mm
Legnagyobb fúrótokmány kúp Ø	10,094 mm
Külső Ø	34 mm
Termék fajtája	Fúrótokmány, kulcs nélküli

