

**HOLEX****Menetfúró toldó Belső hűtéssel, Típus: 13L****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338450 13L
GTIN	4045197603715
Árucikk kategória	32H

**Leírás****Kivitel:**

- **Hosszú ill. extra hosszú változat.**
- **A hosszabbító elülső vége szorítópatronként van kialakítva. A recézett felfogó anya kézi meghúzásával szorítható meg a szorítópatron a menetfúróval.**
- **A nyomatékátvitel négyszöggel történik.**
- **A hosszabbító hátsó vége megfelel DIN-nek, így a hosszabbító menetfúró-gyorscsere betétekbe vagy menetfúró ER szorítópatronokba fogható be négyszöggel.**

Belső hűtőfolyadék hozzávezetéssel.

**Felhasználás:**

Olyan nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz, mint pl. mélyen elhelyezkedő mélyedések, lépcsők, szerkezetek zavaró élei, rendkívül mélyen lévő belső menetek, vagy menetfúrás öntvényfalak közvetlen közelében.

**Figyelem:**

Alternatív hatszög szorítópatron a menetfúró rögzítéséhez külön ajánlatkérésre kapható.

**Műszaki leírás**

Hosszabbító L <sub>2</sub>	100 mm
Hosszabbító K <sub>2</sub>	14,5 mm
Hosszabbító Ø D <sub>3</sub>	18 mm
Menet szár Ø-höz d <sub>2</sub>	18 mm
Hosszabbító Ø D <sub>4</sub>	26 mm
Négyszöghöz K <sub>1</sub>	14,5 mm
Névleges menet Ø-höz d <sub>1</sub> DIN 374/376	M22 – M24

Befogási hosszhoz $l_1$	43 mm
Hosszabbító $L_3$	330 mm
Termék fajtája	Extensionrod