

HOLEX**Menetfúró toldó Belső hűtéssel, Típus: 5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338450 5
GTIN	4045197603524
Árucikk kategória	32H

Leírás**Kivitel:**

- **Hosszú ill. extra hosszú változat.**
- **A hosszabbító elülső vége szorítópatronként van kialakítva. A recézett felfogó anya kézi meghúzásával szorítható meg a szorítópatron a menetfúróval.**
- **A nyomatékátvitel négyszöggel történik.**
- **A hosszabbító hátsó vége megfelel DIN-nek, így a hosszabbító menetfúró-gyorscsere betétekbe vagy menetfúró ER szorítópatronokba fogható be négyszöggel.**

Belső hűtőfolyadék hozzávezetéssel.

Felhasználás:

Olyan nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz, mint pl. mélyen elhelyezkedő mélyedések, lépcsők, szerkezetek zavaró élei, rendkívül mélyen lévő belső menetek, vagy menetfúrás öntvényfalak közvetlen közelében.

Figyelem:

Alternatív hatszög szorítópatron a menetfúró rögzítéséhez külön ajánlatkérésre kapható.

Műszaki leírás

Hosszabbító L ₂	60 mm
Hosszabbító Ø D ₄	12,1 mm
Hosszabbító Ø D ₃	7 mm
Menet szár Ø-höz d ₂	7 mm
Négyszöghöz K ₁	5,5 mm
Befogási hosszhoz l ₁	26 mm
Hosszabbító K ₂	5,5 mm

Névleges menet Ø-höz d_1 DIN 371	M7
Névleges menet Ø-höz d_1 DIN 374/376	M9 – M10
Hosszabbító L_3	130 mm
Termék fajtája	Extensionrod