



Kétkorongos köszörűgép DS, elszívással, 400 V, Típus: DS07/200A



Rendelési adatok

Rendelés száma	077514 DS07/200A
GTIN	2050001674111
Árucikk kategória	03S

Leírás

Kivitel:

Kétkorongos köszörűgép az állványba integrált elszívással.

A csiszolási port egy vízréteg és egy utánkapcsolt műanyag előszűrő és utánszűrő választja le hatékonyan. **Szállítás köszörűkorong nélkül.**

Figyelem:

Hozzávaló köszörűkorongokat az 596100 számtól talál.

Teljesítményfelvétel: 500 W

Maximális fordulatszám: 2900 min⁻¹

Csiszolótárcsa Ø D: 200 mm

Köszörűkorong szélessége T: 25 mm

Köszörűkorong furat Ø H: 51 mm

Elszívás szállítási térfogata: 6 m³/min

Műszaki leírás

Teljesítményfelvétel	500 W
Súly	95 kg

Maximális fordulatszám	2900 min ⁻¹
Elszívás szállítási térfogata	6 m ³ /min
Gyártó jelölése	DS07/200A
Köszörűkorong szélessége T	25 mm
Köszörűkorong furat Ø H	51 mm
Csiszolótárcsa Ø D	200 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Kétkorongos köszörűgép

Tartozék

Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus EK80	596350 EK80
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus NK36	596350 NK36
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus NK60	596400 NK60
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus SC80	596400 SC80
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus EK60	596400 EK60
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus SC80	596350 SC80
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus NK60	596350 NK60
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus C800	596350 C800
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus EK60	596350 EK60