



ER szorítópatronos befogó ADB alak, BT 50 A = 160, ER szorítópatron mérethez: 25



Rendelési adatok

Rendelés száma	302830 25
GTIN	4250122615439
Árucikk kategória	36E

Leírás

Kivitel:

Köszörült külső és belső kúp.

Minden szár barnított.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok szorítópatronban történő befogására a **DIN 6499 szerint, A és B alak.**

Tartalom:

ER felfogó anya.

Különleges tartozék:

ER szorítópatron 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309680 – 309745 ill. 613300 sz.

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Figyelem:

Hozzávaló felfogó anyákat lásd a 309580 ill. 309610 sz. alatt.

Forgácsolási stratégia: HSC

Befogási tartomány: 1 - 16 mm

A-méret kinyúlási hossz: 160 mm

Külső Ø D: 42 mm

Tartalék ER felfogó anya: 25

ER szorítókulcs: 25

Műszaki leírás

ER szorítókulcs	25
A-méret kinyúlási hossz	160 mm

ER szorítópatronhoz	25
Tartalék ER felfogó anya	25
Befogási tartomány	1 - 16 mm
Külső Ø D	42 mm
Befogási Ø D ₁	1-16 mm
Befogó	BT 50 A = 160
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3 20000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308960 6
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309430 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308946 5
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 3 mm	308962 3
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	308959 16
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309430 10
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	308959 15
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	308962 8
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 15 mm	308962 15

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 9 mm	308962 9
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308946 3
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mm tömítéssel és fúvókával	309245
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308959 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	308941 15
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 7 mm	308962 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308941 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308941 7
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309430 3,5
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308812 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308960 3
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 25	309680 25
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	308946 13
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308959 4
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	308959 13
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	308959 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308960 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 11 mm	308962 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308941 9
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309430 2,8

ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mm tömítéssel	309244
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308959 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308946 9
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309430 9
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	308959 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	308960 15
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308960 2
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 14 mm	308962 14
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308959 12
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308946 12
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	308946 15
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm	308962 10
ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mm	309240
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308960 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308960 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308941 2
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308946 10
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308959 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308941 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308960 4
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	308962 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308941 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308941 8
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308946 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308960 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308960 13

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308941 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	308941 16
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308959 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308960 11
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 5 mm	308962 5
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308946 6
ER szorítópatron készlet, 7 darabos, 4 – 16 mm tömítéssel	309022
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	308960 14
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308959 7
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308810 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308959 10
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 13 mm	308962 13
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309430 8
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309430 7
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 12 mm	308962 12
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	308946 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	308941 14
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	308946 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308941 6
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308960 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308941 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	308960 16

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	308962 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308960 12
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 16 mm	308962 16
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308946 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308941 13
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308941 3
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	308946 16
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308946 8
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308959 5