

**ALBRECHT**  
Präzisions Spannfutter**Önzáró nagy teljesítményű fúrótokmány, Típus: 100/12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	341000 100/12
GTIN	4045197308320
Árucikk kategória	33A

**Leírás****Kivitel:**

**Nagy teljesítményű** hárompofás fúrótokmányok precíziós kivitelben. Nagy körfutási pontosság, kulcs nélküli, önzáró, nagy befogóerő. Könnyű kioldás kézzel. Edzett és cserélhető kopó alkatrészek.

**Felhasználás:**

Kézi- és állványos fúrógépeken, marógépeken, esztergagépeken felfogó tuskére (342300 – 342850 sz.) vagy közvetlenül a géporsóra való felfogásra.

**Szabvány:****DIN 238****Műszaki leírás**

Legnagyobb fúrótokmány kúp Ø	12,056 mm
Fúrótokmány rövidkúp	B 12
Befogási tartomány	0,5 - 10 mm
Fúrófej hossza nyitva	80 mm
Típus	100/12
Fúrótokmány hossz zárva	91,5 mm
Külső Ø	43 mm
Termék fajtája	Fúrótokmány, kulcs nélküli

