

**Papír ragasztószalag készlet, Szélesség×hossz (mm×m): 50X50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083645 50X50
GTIN	4005801208538
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

A **tesakrepp® 4329** egy **enyhén kreppelt**, vékony és **rugalmas papír fedőszalag**, mely nagy nedvescsiszolási szilárdsággal és jó **lakk- és tömítőanyag tapadással** rendelkezik. Ezen túlmenően alkalmas általános **fedési és fényezési munkákhoz** max. 70 °C hőmérséklet terhelések mellett.

Figyelem:

A tesa® termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Műszaki leírás

Szélesség	50 mm
Gyártó jelölése	tesakrepp® 4329
Vastagság	0,13 mm
Festék	sárgás
Hossz	50 m
Tágulási képesség	10 %

Béléssel	nem
Ragasztószalagok száma	6
Szakítószilárdság	0,33 N/mm
Ragasztó massa	természetes kaucsuk
Hőálló max.	70 °C
Tárolási levegő páratartalom	50 - 70 %
Tárolási hőmérséklet	15 - 35 °C
Különlegesség	feliratozható
Különlegesség	kézzel téphető
Különlegesség	vízben oldódik
Hordozóanyag	Papír
Ragasztóerő acélon	0,28 N/mm
Felhasználás	Fedési munkák
Ragasztószalag fajtája	egyoldalas
Termék fajtája	Ragasztószalag