

**HOLEX****ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával, ER 16, Névleges befogási Ø d: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308922 3
GTIN	4045197644985
Árucikk kategória	32Z

**Leírás****Kivitel:**

Edzett és köszörült. Polírozott.

Tömített kivitel szórófejekkel csak névleges Ø-höz.

**Műszaki leírás**

Névleges befogási Ø d	3 mm
Befogó	ER 16
Szabvány	ISO 15488-A
Körfutási pontosság	≤ 10 µm
Típus	425 E
Külső Ø D	17 mm
Teljes hossz L	27,5 mm
Termék fajtája	Befogófej sima

