



ER szorítópatronos befogó ADB alak, BT 50 A = 100, ER szorítópatron mérethez: 25



Rendelési adatok

Rendelés száma	302825 25
GTIN	4250122615422
Árucikk kategória	36E

Leírás

Kivitel:

Köszörült külső és belső kúp.
Minden szár barnított.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok szorítópatronban történő befogására a **DIN 6499 szerint, A és B alak.**

Tartalom:

ER felfogó anya.

Különleges tartozék:

ER szorítópatron 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309680 – 309745 ill. 613300 sz.
Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Figyelem:

Hozzávaló felfogó anyákat lásd a 309580 ill. 309610 sz. alatt.

Forgácsolási stratégia: HSC

Befogási tartomány: 1 - 16 mm

A-méret kinyúlási hossz: 100 mm

Külső Ø D: 42 mm

Tartalék ER felfogó anya: 25

ER szorítókulcs: 25

Műszaki leírás

ER szorítókulcs	25
-----------------	----

A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Tartalék ER felfogó anyja	25
ER szorítópatronhoz	25
Befogási tartomány	1 - 16 mm
Külső Ø D	42 mm
Befogási Ø D ₁	1-16 mm
Befogó	BT 50 A = 100
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3 20000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	308959 15
ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mm	309240
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	308962 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308941 12
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308959 6
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 25	309680 25
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308941 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308960 4
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308959 4

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308960 8
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	308962 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308946 7
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308959 8
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308946 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308941 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	308960 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308941 2
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308960 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308941 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308960 5
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308946 10
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308946 8
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	308962 4
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309430 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	308941 16
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308810 50
ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mm tömítéssel és fúvókával	309245
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308946 4
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 5 mm	308962 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308941 11
	308962 15

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási
Ø d 15 mm

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308946 3
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308960 10
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 7 mm	308962 7
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm	308962 10
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	308946 13
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309430 9
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308946 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	308960 14
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	308946 11
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	308959 14
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308812 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308941 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308941 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308960 7
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 16 mm	308962 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308946 12
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308959 12
	308962 14

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási
Ø d 14 mm

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel
Névleges befogási Ø d 8 mm

309430 8

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm

308959 13

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel
Névleges befogási Ø d 6 mm

309430 6

ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mm tömítéssel

309244

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm

308946 15

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel
Névleges befogási Ø d 7 mm

309430 7

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm

308946 16

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm

308941 3

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm

308946 14

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm

308960 6

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm

308941 13

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm

308959 16

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm

308960 2

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm

308941 4

Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50

308785 50

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási
Ø d 13 mm

308962 13

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm

308959 5

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm

308960 15

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási
Ø d 9 mm

308962 9

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm

308946 5

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm

308959 7

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm

308960 13

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm

308959 10

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm

308959 3

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308960 12
ER szorítópatron készlet, 7 darabos, 4 – 16 mm tömítéssel	309022
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 12 mm	308962 12
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308959 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308960 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308941 10
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 11 mm	308962 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	308941 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308960 11
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 3 mm	308962 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	308941 15
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	308959 11