

Garant**Önzáró fúrótokmány, Típus: 130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	341250 130
GTIN	4045197152817
Árucikk kategória	31K

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű hárompofás fúrótokmányok precíziós kivitelben. Nagy körfutási pontosság, kulcs nélküli, önzáró, nagy befogóerő. Könnyű kioldás kézzel. Edzett és cserélhető kopó alkatrészek.

Felhasználás:

Kézi és állványos fúrógépeken, marógépeken, esztergagépeken felfogó tuskére (342300 – 342850 sz.) vagy közvetlenül a géporsóra való felfogásra.

Szabvány:**DIN 238****Műszaki leírás**

Fúrótokmány hossz zárva	103 mm
Legnagyobb fúrótokmány kúp Ø	15,733 mm
Fúrótokmány rövidkúp	B 16
Befogási tartomány	1 - 13 mm
Típus	130
Fúrófej hossza nyitva	90,5 mm
Külső Ø	50 mm
Termék fajtája	Fúrótokmány, kulcs nélküli

