



Önzáró fúrótokmány Supra-SK 13E, Típus: 13-1/2



Rendelési adatok

Rendelés száma	341710 13-1/2
GTIN	4019208228624
Árucikk kategória	39R

Leírás

Kivitel:

- Fúrásnál automatikus utánszorítás a forgácsoló erővel arányosan (a szorítóerő kemény felhasználás esetén is fennmarad!).
- Stabil konstrukció (működő alkotóelemek fémből készültek).
- Tartógyűrűvel.
- Befogóerő biztosítással (befogás és rögzítés csupán egy kézzel is lehetséges!).

Felhasználás:

- Erős akkumulátoros és hálózati fúrógépekhez.
- Akkumulátoros ütvefúró gépekhez 36 Voltig.
- Bal forgásirányú nyomaték max. 50 Nm.

Figyelem:

- Nincs átmenő furat – a fúrótokmányt kellő erővel rögzíteni kell az orsón.
- Univerzális – tartógyűrűvel alkalmazható orsómegállítással rendelkező és orsómegállítást nélküli gépeken is.

Műszaki leírás

Típus	13-1/2
Befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Fúrótokmány hossz zárva	79,3 mm
Fúrófej hossza nyitva	72 mm

Külső Ø	42,9 mm
Befogó	1/2 – 20 coll
Termék fajtája	Fúrótokmány, kulcs nélküli