



Fúrótokmány radiális reteszeléssel Extra RV Műanyag kivitel, Típus: 10-3/8



Rendelési adatok

Rendelés száma	342200 10-3/8
GTIN	4019208415024
Árucikk kategória	39R

Leírás

Kivitel:

- **Kulcs nélküli fúrótokmány radiális reteszeléssel. Plusz reteszelés nem szükséges (különösen ütvefúrásnál).**
 - **Nagyon ergonomikus, könnyen kezelhető, ütközésvédelemmel felszerelt, 6-szög kulcsos rásegítés.**
 - **Jó körfutási pontosság.**
 - **Átfúrt kivitel jobb és bal forgásirányhoz (M5 vagy M6 menet).**
- Ütközésvédelemmel felszerelve.

Műszaki leírás

Befogási tartomány	1 - 10 mm
Fúrótokmány hossz zárva	60,9 mm
Maximális gépteljesítmény	550 W
Típus	10-3/8
Külső Ø	42,7 mm
Befogó	3/8 – 24 coll
Fúrófej hossza nyitva	55 mm
Radiális reteszelés	igen

Termék fajtája

Fúrótokmány, kulcs nélküli