

**Kombinált marótüske Form ADB, BT 50 A = 100, Tüske Ø d1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302965 16
GTIN	4250122615941
Árucikk kategória	36E

**Leírás****Kivitel:**

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felület a vállon köszörülve.  
Minden szár barnított.

**Felhasználás:**

**Retesszel** hosszanti hornyú marókhoz, pl. DIN 841. **Menesztőgyűrűvel** keresztornyú marókhoz DIN 1880 és mérőfejekhez DIN 1830 szerint.

**Tartalom:**

Inkluzív retesz, menesztőgyűrű és marórögztítő csavar.

**Különleges tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz. Speciális kulcs 309840 sz.

**Figyelem:**

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

A-méret kinyúlási hossz: 100 mm

Külső Ø D: 32 mm

Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.: 16

Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz.: 16

Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.: 16

**Műszaki leírás**

Tüske Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz.	16
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	16

Külső Ø D	32 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	16
Befogási Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Befogó	BT 50 A = 100
Szabvány	DIN 6358
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marótüske

## Tartozék

Menesztógyűrű Tüske Ø-höz 16 mm	309870 16
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308780 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 16 mm	309840 16
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 16 mm	309860 16
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50