



Marófej befogó hűtőcsatorna furattal, Form ADB, BT 50 A = 100, Tüske Ø d1: 27mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	303045 27
GTIN	4250122616306
Árucikk kategória	36E

Leírás

Kivitel:

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felület a vállon köszörülve.
Minden szár barnított.

Tartalom:

Inkluzív marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz. Speciális kulcs 309840 sz.

Műszaki leírás

Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	27
Tüske Ø d ₁	27 mm
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	27
Külső Ø D	58 mm
Befogási Ø D ₁	27 mm
Befogó	BT 50 A = 100
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	ISO 7388-2

Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó

Tartozék

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 27 mm	309840 27
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 27 mm	309860 27
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50