

HOLEX**ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával, ER 16, Névleges befogási Ø d: 9mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308922 9
GTIN	4045197645043
Árucikk kategória	32Z

Leírás**Kivitel:**

Edzett és köszörült. Polírozott.

Tömített kivitel szórófejekkel csak névleges Ø-höz.

Műszaki leírás

Névleges befogási Ø d	9 mm
Befogó	ER 16
Szabvány	ISO 15488-A
Körfutási pontosság	≤ 10 µm
Típus	425 E
Külső Ø D	17 mm
Teljes hossz L	27,5 mm
Termék fajtája	Befogófej sima

