

**3M****Szigetelőszalag, 19 mm×25 m, Szín: WHITE****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083654 WHITE
GTIN	4054596615717
Árucikk kategória	08M

**Leírás****Kivitel:**

A **3M™ Temflex® 165** egy **univerzálisan használható, lágy PVC szigetelőszalag**. Nehezen gyúlékony. Önkioltó, olajnak és oldószereknek jól ellenáll.

**Felhasználás:**

Szigeteléshez, kötegeléshez, rögzítéshez és színjelöléshez.

**Figyelem:**

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

**Műszaki leírás**

Hossz	25 m
Festék	fehér
Vastagság	0,15 mm
Szélesség	19 mm
Gyártó jelölése	3M® Temflex® 165
Béléssel	nem

Hordozóanyag	PVC fólia
Felhasználás	Jelölés
Felhasználás	Rögzítés
Felhasználás	Hőszigetelés
Felhasználás	Kötegelés
Felhasználás	Jelölés
Ragasztóerő acélon	0,2 N/mm
Tárolási hőmérséklet	20 - 23 °C
Tárolási levegő páratartalom	50 - 60 %
Tágulási képesség	200 %
Szakítószilárdság	2 N/mm
Hőálló max.	90 °C
Ragasztószalag fajtája	egyoldalal
Terméknév attribútum	19 mm×25 m
Termék fajtája	Ragasztószalag