

Garant**Zsugorbefogó ADB alak, hűtőcsatorna furattal, BT 40 rövid, Befogási Ø D1: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303415 12
GTIN	4045197467935
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Integrált szerszámhossz-beállítás, állítási út 10 mm (Ø 6-tól).
- 3–5 méret keménymetálhoz, 6-os mérettől HSS-hez és keménymetálhoz.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.

Szabvány:

Hasonló, mint az E-DIN 69882-8, Form G.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz., zsugorbefogó hosszabbító 302410 – 302417 sz., zsugorbefogó készülékek 354210 – 354400 sz.

Műszaki leírás

Ø D ₂	24 mm
A-méret kinyúlási hossz	90 mm
Befogási Ø D ₁	12 mm
Külső Ø D	32 mm
Hűtőcsatorna furat	Zárható
Befogó	BT 40 rövid
Befogó szabvány	ISO 7388-2

Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/303415-12>