

HOLEX**ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával, ER 32, Névleges befogási Ø d: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309002 20
GTIN	4045197645371
Árucikk kategória	32Z

Leírás**Kivitel:**

Edzett és köszörült. Polírozott.

Tömített kivitel szórófejekkel csak névleges Ø-höz.

Műszaki leírás

Névleges befogási Ø d	20 mm
Befogó	ER 32
Szabvány	ISO 15488-A
Körfutási pontosság	≤ 10 µm
Típus	469 E
Külső Ø D	33 mm
Teljes hossz L	40 mm
Termék fajtája	Befogófej sima

