



Hárompofás esztergatókmány acél hengeres központosító befogóval, DIN 702-4, Külső Ø A: 160 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	310500 160
GTIN	4019208026190
Árucikk kategória	36R

Leírás

Kivitel:

- Kézi működtetésű esztergatókmány spiráltárcsával, központos szorítással.
- Öntvény vagy acél test.
- Spirálmenetes tárcsa, süllyesztékben kovácsolt, kiegyensúlyozott és edzett.
- A spirál oldalai és a pofák menetoldalai köszörültek.
- Nagy körfutási pontosság.

Felhasználás:

Hengeres központosító befogós géporsókhoz vagy karimás felfogatáshoz. Rögzítés csavarral hátulról. A nyers karimákat először mindig a géphez, majd ezt követően az esztergatókmányhoz kell illeszteni.

Szabvány:

DIN 702-4.

Tartalom:

1 készlet = 3 edzett fúrótokmány-pofa, kifelé lépcsőzetes és 1 készlet = 3 edzett esztergatókmány-pofa, befelé lépcsőzetes.

1 tokmánykulcs és a tokmányfelfogónak megfelelően rögzítő csavarok vagy csapok.

Különleges tartozék:

Tartalék és kiegészítő pofákat lásd 314000 – 315200 sz. **Védőbetétet** lásd 312800 sz.

Figyelem:

A DIN 702-4 a régi DIN 6350-1 szabványnak felel meg.

Ékrudas hárompofás esztergatókmányt lásd 313110 – 313140 sz.

Színkódok a tartozékokhoz: Röhm spirálmenetes esztergatókmányok és pofák

Áteresztés E: 42 mm

Magasság pofák nélkül H₁: 65 mm

Magasság pofákkal H₂: 91 mm

Központosító Ø B: 125 mm

Központosító mélység C: 4 mm

Kulcsnégyyszög K: 10 mm

Műszaki leírás

Központosító mélység C	4 mm
Áteresztés E	42 mm
Maximális fordulatszám	4600 min ⁻¹
Külső Ø A	160 mm
Magasság pofákkal H ₂	91 mm
Súly	8,2 kg
Magasság pofák nélkül H ₁	65 mm
Kulcsnégyyszög K	10 mm
Központosító Ø B	125 mm
Szabvány	DIN 702-4
Anyag	Acél
Színkódok a tartozékokhoz	Röhm spirálmenetes esztergatókmányok és pofák
Termék fajtája	Spirálmenetes tokmányok

Tartozék

Fúrópofa készlet, 3 darabos, kemény Tokmány típus 160	315000 160
Alappofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 160 mm	314600 160
	314630 160

Tömör lágypofa készlet, 4 darabos, lágy Tokmány típus
160 mm

Alappofa készlet, 3 darabos, edzett Tokmány típus 160 mm	314000 160
--	------------

Tömör lágypofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 160 mm	314620 160
---	------------

Alappofa készlet, 3 darabos, edzett Tokmány típus 160 mm	314020 160
--	------------