

HELICOIL® Plus  
made by BOLLHOFF**Tartalék kézi menetfúró 6H, Menet M (xemelkedés): M6****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 082805 M6     |
| GTIN              | 4250361208140 |
| Árucikk kategória | 04D           |

**Leírás****Kivitel:**

Nagyszilárdságú, szabadon átfutó HELICOIL® plus menetbetétek **nagy kopásállóságú, csekély menetsúrlódással nemesacélból** szűk tűrésekkel, **nagyon jó felületminőségekkel**, valamint **korrózió- és hőálló tulajdonságokkal**. A rugalmas kialakítás egyenletes teher és feszültségelosztást tesz lehetővé, melynek köszönhetően **tartós** és kiváló minőségű csavarkötések hozhatók létre **minden üzemi terheléshez** (statikus, dinamikus), **ideális erőátvitel mellett**. Egyszerű, gyors szerelés, idomszer szerinti, mindkét oldalról használható belső menet jön létre.

HSS egyvágásos kézi menetfúró átmenő furatokhoz.

**Felhasználás:**

**Sérült** vagy **elhasználódott menetek gazdaságos javításához** és szerkezeti elemként csekély nyírósilárdságú anyagok **menetpáncélozásához** (pl. alumínium, alumínium-magnézium ötvözetek).

**Figyelem:**

TiCN bevonatú HSS-E-PM gépi menetfúrókat lásd 133550 és 138200 sz.

- **Megfelelő dugós idomszereket a menetek ellenőrzéséhez a 486000 sz.-től talál.**
- **Önbiztosító betétek, más méretek és UNC / UNF menetbetétek külön ajánlatkérésre szállíthatók.**

**Műszaki leírás**

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Menetbetétek száma 082800 sz. | 60        |
| Magfurat Ø                    | 6,3 mm    |
| Menet M                       | M6        |
| Termék fajtája                | Menetfúró |

