

AEG

Sarokcsiszoló, Típus: WS22-230



Rendelési adatok

Rendelés száma	077155 WS22-230
GTIN	4002395194889
Árucikk kategória	07A

Leírás

Kivitel:

2200 W 230 mm sarokcsiszoló lágy indulással és ismételt bekapcsolódás elleni védelemmel.

Tartalom:

Védőburkolat, segédmarkolat.

Műszaki leírás

Teljesítményfelvétel	2200 W
Max. vibráció EN szerint	8,7 m/s ²
Maximális vágási mélység	68 mm
Súly	5,2 kg
Maximális tárcsa Ø	230 mm
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Gyártó jelölése	WS22-230E
Energiaellátás	Vezetékes
Maximális fordulatszám	6600 min ⁻¹
Termék fajtája	Sarokcsiszoló

