

Garant**Menesztőlapos befogó, HSK-F 63 rövid, Befogási Ø D1: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	304306 10
GTIN	4045197584854
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **HSK-működő felületek megmunkálva.**

GARANT: Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 Form B és DIN 6535 Form HB szerint.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

Figyelem:

Menet nélkül hűtőfolyadék-csőhöz.

HSK 40 és 50, Form A és E külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	10 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	10
A-méret kinyúlási hossz	65 mm
Külső Ø D	35 mm
Befogó	HSK-F 63 rövid

Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	DIN 69882-4
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	F
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 10 mm	309900 10
--	-----------