



## Hurkok, 0,075×3,0 m, Felhasználási terület: OIL



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 084386 OIL    |
| GTIN              | 2050001710703 |
| Árucikk kategória | 08J           |

### Leírás

#### Kivitel:

Olaj- és vegyszermegkötő vlies **rendkívül nagy nedvszívó kapacitással (saját súlyának akár 20-szorosa), ezáltal nagyon csekélyek az ártalmatlanítási költségek a jelentősen csökkenő hulladékmennyiségnek köszönhetően.** A nedvszívó vliesek 100 %-ban polipropilénből készültek és **szinte minden vegyszerhez alkalmasak.** Jelentősen növekszik az üzem biztonsága és tisztasága, sem folyadékok, sem granulátumok nem borítják a padlót. **Színkód rendszer szolgál a felhasználási terület szerinti kiválasztásra. OIL** méretű termékekkel olaj szívható fel (pl. olaj és víz szétválasztásához, vagy kültéren való felhasználáshoz). **UNI** méretű termékekkel minden folyadék felszívható (pl. olaj, víz, vegyszerek). Ideális folyadékok szivárgások körüli elhatárolásához és felszívásához, és szűk közbenső helyeken. A folyadékokat biztonságosan magában tartja. Pelyhekkal töltött hurkok és párnák.

### Műszaki leírás

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Felhasználási terület        | OIL  |
| Festék                       | kék  |
| Maximális nedvszívó képesség | 80 l |

Tartalom db/karton

8

Termék fajtája

Anyaghatároló hurok